

品番：EA829BE-4

品名：M 4x0.7 mm タップ(六角軸・ガイド付)



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/12 21:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0907ページ		



### 仕様

六角シャンク	6.35mm(1/4")	呼び	M4
ピッチ	0.7mm	タップ長	4mm
くびれ部分までの長さ	14mm	全長	60mm
下穴ドリル径	3.3mm	対応加工材厚み	4mm以下
回転数	鉄工:800rpm 非鉄・樹脂:1200rpm	材質	HSS
重量	28g		

六角軸ガイド付タップ&下穴ドリル(貫通穴用)

鉄板、非鉄金属、真鍮、アルミ、樹脂などのタップ立てに

電動工具でタップを立てることができます。

ガイド付きで、下穴に対して垂直にタップ加工ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.