

品番：EA829CB

品名：M 3-M10/6本組 ドリルタップ(六角軸/HSS)



販売価格	21,800円(税抜) / 23,980円(税込)		
カタログ価格	21,800円(税抜) / 23,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/10 11:23現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0942ページ		



説明(日本語)

増付部の長さについて

実付部の長さ

特徴

- 従来の穴、下穴などに
- 連続加工、増加工に適用
- ねじ山の仕上げが良好
- 切屑排出が容易
- 加工効率が向上



下穴とタップ作業が1回で行えます

仕様

メーカー	Wera	型番	104651
商品名	847/7		
<セット内容>			
EA829CB-3(タップサイズ:M3×0.5)			
EA829CB-4(タップサイズ:M4×0.7)			
EA829CB-5(タップサイズ:M5×0.8)			
EA829CB-6(タップサイズ:M6×1.0)			
EA829CB-8(タップサイズ:M8×1.25)			
EA829CB-10(タップサイズ:M10×1.5)			
1/4"クイックビットホルダー(マグネット無)			
六角対辺	1/4"(6.35mm)	材質	HSS
ケースサイズ	100(W)×145(D)×30(H)mm	総重量	233g
対応被削材	特殊合金鋼		
電気ドリルと使用できます。			

下穴、ネジ切り、バリ取り用。

クイックビットホルダーはセット専用商品に付き、単品品番はございませんが、EA611AX-9AがEA829CBセット内のクイックビットホルダーのマグネット付タイプとなっておりますので、ご利用下さい。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA829CB-1</p> <p><b>コメント</b> 変更点:フラスチックケース→布ケース</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.