品番：EA829CB-1

品名：M 3-M10/6本組 ﾄﾞﾘﾙﾀｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ(六角軸/HSS)

販売価格	21,800円（税抜）／ 23,980円（税込）			
カタログ価格	21,800円（税抜）／23,980円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/09/10 17:46現在）			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



仕様

メーカー	Wera	型番	05104751001
商品名	847/7	<セット内容>	・ドリルタップビット6本 ・1/4”クイックビットホルダー（マグネット無） ・ケース
タップサイズ / ドリルサイズ	M3×0.5 / 2.5mm M4×0.7 / 3.2mm M5×0.8 / 3.8mm M6×1.0 / 4.5mm M8×1.25 / 6.2mm M10×1.5 / 6.4mm	六角対辺	1/4”(6.35mm)
1/4”クイックビットホルダー（マグネット無）	全長：50mm ・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。 ・片手で操作できます。 ・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き	材質	HSS
ケースサイズ	115(W)×90(H)mm	総重量	180g
対応被削材	特殊合金鋼		
下穴、ネジ切り、バリ取り用			
下穴とタップ作業が1回で行えます。			

電気ドリルと使用できます。

ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。
スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。
ビットは簡単に取り外すことができます。

クイックビットホルダーはセット専用商品に付き、単品品番はございませんが、EA611AX-9AがEA829CBセット内のクイックビットホルダーのマグネット付タイプとなっておりますので、ご利用下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.