

品番 : EA829CB-1

品名 : M 3-M10/6本組ドリルタップビット(六角軸/HSS)



販売価格	22,600円(税抜) / 24,860円(税込)		
カタログ価格	22,600円(税抜) / 24,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 18:19現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0907ページ		



仕様

メーカー	Wera	型番	05104751001
商品名	847/7	<セット内容>	・ドリルタップビット6本 ・1/4"クイックビットホルダー(マグネット無) ・ケース
タップサイズ / ドリルサイズ	M3×0.5 / 2.5mm M4×0.7 / 3.2mm M5×0.8 / 3.8mm M6×1.0 / 4.5mm M8×1.25 / 6.2mm M10×1.5 / 6.4mm	六角対応	1/4" (6.35mm)
1/4"クイックビットホルダー(マグネット無)	全長:50mm ・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。 ・片手で操作できます。 ・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き	材質	HSS
ケースサイズ	115(W)×90(H)mm	総重量	180g
対応被削材	特殊合金鋼		
下穴、ネジ切り、バリ取り用			
下穴とタップ作業が1回で行えます。			

電気ドリルと使用できます。

ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。
スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。
ビットは簡単に取り外すことができます。

クイックビットホルダーはセット専用商品に付き、単品品番はございませんが、EA611AX-9AがEA829CBセット内のクイックビットホルダーのマグネット付タイプとなっておりますので、ご利用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.