

品番 : EA829CB-3

品名 : M 3x0.5 / 2.5x36mm トドリルタップ<sup>°</sup> (六角軸/HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,760円(税抜) / 3,036円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,760円(税抜) / 3,036円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2025/12/16 08:08現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0942ページ                      |      |   |



下穴とタップ作業が1回で行えます

#### 仕様

|        |        |        |               |
|--------|--------|--------|---------------|
| メーカー   | Wera   | 型番     | 104640        |
| 商品名    | 847    | 材質     | HSS           |
| タップサイズ | M3×0.5 | ドリルサイズ | 2.5mm         |
| 全長     | 36mm   | 六角対辺   | 1/4" (6.35mm) |
| 重量     | 5g     |        |               |

電気ドリルと使用できます。

下穴とタップ作業が1回で行えます。

下穴、ネジ切り、バリ取り用

|       |       |  |  |
|-------|-------|--|--|
| 対応被削材 | 特殊合金鋼 |  |  |
|-------|-------|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.