

品番：EA829CB-3

品名：M 3x0.5 /2.5x36mm ドリルタップ° (六角軸/HSS)



販売価格	2,870円(税抜) / 3,157円(税込)		
カタログ価格	2,870円(税抜) / 3,157円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/09 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0907ページ		



下穴とタップ作業が1回で行えます

仕様

メーカー	Wera	型番	104640
商品名	847	材質	HSS
タップサイズ	M3×0.5	ドリルサイズ	2.5mm
全長	36mm	六角対辺	1/4" (6.35mm)
重量	5g		
電気ドリルと使用できます。			
下穴とタップ作業が1回で行えます。			
下穴、ネジ切り、バリ取り用			
対応被削材	特殊合金鋼		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.