

品番 : EA829CJ-10

品名 : M10x 1.5 タップ(六角軸/SKS2)



販売価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
カタログ価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/08 20:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0944ページ		



※SKS2は、合金工具鋼を原料とし、炭素工具鋼に比べて、加工性が向上し、切削速度が向上し、加工が容易で、加工後の表面粗さの改善が期待できます。

仕様

メーカー	大西工業	型番	028-M1015
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	M10×1.5
全長	75mm	溝長	30mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	推奨下穴径	8.5mm
喰い付きピッチ	7.5P	JIS等級	3級
被削材	鉄・アルミ・真鍮	材質	SKS_2
重量	24g		
貫通穴用			
インパクトドライバー対応			
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。			
※かならずタッピングオイルを使用してください			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

