

品番：EA829CJ-104

品名：M 4x 0.7 スパイラルタップ(六角軸/HSS)



販売価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/23 07:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0909ページ		



仕様

メーカー	大西工業	型番	028S-M407
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	M4×0.7
全長	70mm	溝長	19mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	推奨下穴径	3.3mm
喰い付きピッチ	2.5P	JIS等級	2級
材質	HSS	重量	20g
被削材	鉄・アルミ・真鍮		

貫通穴・止まり穴用

インパクトドライバー対応

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。

スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。

通常的一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。

※かならずタッピングオイルを使用してください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.