

品番：EA829CJ-110B

品名：M10x1.25 スパイラルタップ(六角軸/HSS)



販売価格	2,540円(税抜)／2,794円(税込)		
カタログ価格	2,540円(税抜)／2,794円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/23 07:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0909ページ		



028S-M10125
M10×1.25
全長70mm
溝長24mm
六角シャフト径6.35mm
推奨下穴径8.8mm
重量24g

仕様

メーカー	大西工業	型番	028S-M10125
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	M10×1.25
全長	70mm	溝長	24mm
六角シャंक	6.35mm(1/4")	推奨下穴径	8.8mm
喰い付きピッチ	2.5P	JIS等級	2級
材質	HSS	重量	24g
被削材	鉄・アルミ・真鍮		
貫通穴・止まり穴用			
インパクトドライバー対応			
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。			
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。			
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。			
通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。			
※かならずタッピングオイルを使用してください			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.