

品番：EA829CJ-23

品名：M3x 0.5/2.5mm タップ° & ドリル(六角軸/SKS2)



販売価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
カタログ価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/17 09:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0909ページ		



※SKS2は、合金工具鋼を原料とし、溶融工法製
成された、タップ・ドリル・メソ
ン等が対象の合金鋼に、熱入を施
した鋼材を指し、鋼材の一種
として扱われます。

仕様

メーカー	大西工業	型番	028-M3S
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	M3×0.5
下穴ドリル	2.5mm	全長	タップ:70mm ドリル:91mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	JIS等級	3級
被削材	鉄・アルミ・真鍮	材質	タップ:SKS_2 ドリル:HSS
重量	タップ:32g ドリル:20g		

貫通穴用

六角軸タップM3と六角軸鉄工用ドリル2.5mm×各1本セットになった商品です。

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。

インパクトドライバー対応

※かならずタッピングオイルを使用してください

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.