

品番：EA829CJ-26

品名：M6x 1.0/5.0mm タップ° & ドリル(六角軸/SKS2)



販売価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/07/08 17:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0909ページ		



※SKS2は、合金工具鋼を材料し、逆転加工用
の六角軸タップ・ドリル・ドリル
は、切削速度が速く、加工が楽
に、しかも、切削屑を削り出しの
一種です。

仕様

メーカー	大西工業	型番	028-M6S
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	M6×1.0
下穴ドリル	5.0mm	全長	タップ:70mm ドリル:122mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	JIS等級	3級
被削材	鉄・アルミ・真鍮	材質	タップ:SKS_2 ドリル:HSS
重量	タップ:42g ドリル:26g		

貫通穴用

インパクトドライバー対応

六角軸タップM6と六角軸鉄工用ドリル5.0mm×各1本セットになった商品です。

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。

※かならずタッピングオイルを使用してください

