

品番：EA829CJ-304

品名：M 4x 0.7 ポイントタップ(六角軸/HSS)



販売価格	2,020円(税抜) / 2,222円(税込)		
カタログ価格	2,020円(税抜) / 2,222円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/23 09:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0910ページ		



仕様

メーカー	大西工業	型番	028P-M407
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	M4×0.7
全長	70mm	溝長	19mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	推奨下穴径	3.3mm
材質	HSS	喰い付きピッチ	4.5P
JIS等級	2級	重量	20g
被削材	ステンレス・鉄・アルミ・真鍮		

貫通穴用

インパクトドライバー対応

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。

チタンコーティングにより、耐久性が向上し、ステンレスにも使用できます。

被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。

※かならずタッピングオイルを使用してください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.