

品番：EA829CJ-31

品名：M3,M4,M5/3本組 タップ(六角軸)



販売価格	2,630円(税抜)／2,893円(税込)		
カタログ価格	2,630円(税抜)／2,893円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/23 13:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0909ページ		



※SKS_2は、合金工具鋼を原料とし、精密加工製
品のため、タップのサイズ・形状・寸法に
ばらつきが生じる場合があります。納入品
は、公差範囲内でのばらつきを許すものと
なります。品質保証の対象外です。

仕様

メーカー	大西工業	型番	028-AS
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8(各1本)
全長	70mm	溝長	20mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	推奨下穴径	2.5mm・3.3mm・4.2mm
喰い付きピッチ	3.5P	JIS等級	3級
被削材	鉄・アルミ・真鍮	材質	SKS_2
貫通穴用			
インパクトドライバー対応			
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。			
※かならずタッピングオイルを使用してください			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.