品番: EA829CJ-32

品名: M4,M5,M6/3本組 タップ(六角軸)



販売価格	3,030円(税抜)/3,333円(税込)				
カタログ価 格	3,030円(税抜)/3,333円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/07/18 02:06現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0944ページ				







仕様

メーカー	大西工業	型番	028-BS
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 用	タップサイズ	M4×0.7·M5×0.8·M6×1.0(各1 本)
全長	70mm	溝長	20mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	推奨下穴径	3.3mm·4.2mm·5.0mm
喰い付きピッチ	3.5P	JIS等級	3級
被削材	鉄・アルミ・真鍮	材質	SKS_2

貫通穴用

インパクトドライバー対応

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。

※かならずタッピングオイルを使用してください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.