

品番：EA829CJ-32

品名：M4,M5,M6/3本組 タップ(六角軸)



販売価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
カタログ価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/23 13:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0909ページ		



※(注) 合金工具鋼を使用し、研磨工程
を施したタッピングタップであり、
切削性能が非常に高く、加工が
しやすいです。切削速度を速くする
ことができます。

仕様

メーカー	大西工業	型番	028-BS
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0(各1本)
全長	70mm	溝長	20mm
六角シャンク	6.35mm(1/4")	推奨下穴径	3.3mm・4.2mm・5.0mm
喰い付きピッチ	3.5P	JIS等級	3級
被削材	鉄・アルミ・真鍮	材質	SKS_2
貫通穴用			
インパクトドライバー対応			
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。			
※かならずタッピングオイルを使用してください			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.