

品番：EA829CJ-325

品名：W5/16-18 ポイントタップ(六角軸/HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,140円(税抜) / 3,454円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,140円(税抜) / 3,454円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/07/08 18:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0910ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--------------------|---------|----------------|
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 028P-W5/1618 |
| 用途 | ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用 | タップサイズ | W5/16-18(2分5厘) |
| 全長 | 70mm | 溝長 | 32mm |
| 材質 | HSS(ハイス鋼) | 六角シャンク | 6.35mm(1/4") |
| 推奨下穴径 | 6.6mm | 喰い付きピッチ | 5.0P |
| JIS等級 | 2級 | 重量 | 24g |
| 被削材 | ステンレス・鉄・アルミ・真鍮 | | |

貫通穴用

インパクトドライバー対応

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。

チタンコーティングにより、耐久性が向上し、ステンレスにも使用できます。

被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。

※必ずタッピングオイルを使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.