

品番 : EA829CJ-330

品名 : W3/ 8-16 ポイントタップ(六角軸/HSS)



販売価格	4,170円(税抜) / 4,587円(税込)		
カタログ価格	4,170円(税抜) / 4,587円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/07/09 13:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0945ページ		



仕様

メーカー	大西工業	型番	028P-W3/8-16
用途	ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	W3/8-16(3分)
全長	70mm	溝長	33mm
材質	HSS(ハイス鋼)	六角シャンク	6.35mm(1/4")
推奨下穴径	8.0mm	喰い付きピッチ	5.0P
JIS等級	2級	重量	28g
被削材	ステンレス・鉄・アルミ・真鍮		

貫通穴用

インパクトドライバー対応

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。

チタンコーティングにより、耐久性が向上し、ステンレスにも使用できます。

被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。

※正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。

※必ずタッピングオイルを使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.