

品番 : EA829CJ-404

品名 : M 4x 0.7 タッピングドリル(六角軸/HSS)



販売価格	3,210円(税抜) / 3,531円(税込)		
カタログ価格	3,210円(税抜) / 3,531円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/12 05:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0910ページ		



#### 仕様

メーカー	大西工業	型番	050-M407
用途	ネジ山の形成	タップサイズ	M4×0.7
全長	67mm	溝長	14mm
材質	HSS	六角シャンク	6.35mm(1/4")
推奨下穴径	4mm以下	喰い付きピッチ	2.5P
重量	18g	被削材	鉄・アルミ・真鍮

貫通穴用

インパクトドライバー対応

1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。

ドリル部先端は、X型シニング加工により、喰い付きがよく切れ味が抜群です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.