品番: EA829CJ-404

品名: M 4x 0.7 タッピングドリル(六角軸/HSS)



販売価格	3,540円 (税抜)/3,894円(税込)				
カタログ価 格	3,540円(税抜)/3,894円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/05 10:13現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0945ページ				



HSSEN(ロイズ)

10.1 は高速度のようのである。 10.2 は、10.2 は、10.2

仕様

メーカー	大西工業	型番	050-M407
用途	ネジ山の形成	タップサイズ	M4×0.7
全長	67mm	溝長	14mm
材質	HSS	六角シャンク	6.35mm(1/4")
推奨下穴径	4mm以下	喰い付きピッチ	2.5P
重量	18g	被削材	鉄・アルミ・真鍮

貫通穴用

インパクトドライバー対応

1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。

ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.