品番：EA829CJ-405

品名：M 5x 0.8 タッピングドリル(六角軸/HSS)

販売価格	3,540円（税抜）／ 3,894円（税込）			
カタログ価格	3,540円（税抜）／3,894円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/06/27 21:51現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0945ページ			

仕様

メーカー	大西工業	型番	050-M508
用途	ネジ山の形成	タップサイズ	M5×0.8
全長	68mm	溝長	15mm
材質	HSS	六角シャンク	6.35mm（1/4”）
推奨下穴径	5mm以下	喰い付きピッチ	2.5P
重量	20g	被削材	鉄･アルミ･真鍮
貫通穴用			
インパクトドライバー対応			
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。			
ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.