

品番：EA829CJ-406

品名：M 6x 1.0 タッピングドリル(六角軸/HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,210円(税抜) / 3,531円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,210円(税抜) / 3,531円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/07/08 17:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0910ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |        |         |              |
|-------|--------|---------|--------------|
| メーカー  | 大西工業   | 型番      | 050-M610     |
| 用途    | ネジ山の形成 | タップサイズ  | M6×1.0       |
| 全長    | 69mm   | 溝長      | 16mm         |
| 材質    | HSS    | 六角シャンク  | 6.35mm(1/4") |
| 推奨下穴径 | 6mm以下  | 喰い付きピッチ | 2.5P         |
| 重量    | 20g    | 被削材     | 鉄・アルミ・真鍮     |

貫通穴用

インパクトドライバー対応

1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。

ドリル部先端は、X型シニング加工により、喰い付きがよく切れ味が抜群です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.