

品番：EA829CJ-406

品名：M 6x 1.0 タッピングドリル(六角軸/HSS)



販売価格	3,210円(税抜) / 3,531円(税込)		
カタログ価格	3,210円(税抜) / 3,531円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/12 02:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0910ページ		



仕様

メーカー	大西工業	型番	050-M610
用途	ネジ山の形成	タップサイズ	M6×1.0
全長	69mm	溝長	16mm
材質	HSS	六角シャンク	6.35mm(1/4")
推奨下穴径	6mm以下	喰い付きピッチ	2.5P
重量	20g	被削材	鉄・アルミ・真鍮
貫通穴用			
インパクトドライバー対応			
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。			
ドリル部先端は、X型シニング加工により、喰い付きがよく切れ味が抜群です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.