

品番：EA829DS-16

品名：M3-M12 スパ イラルタップ・ドリルセット(TiN-HSCO)



販売価格	87,200円(税抜) / 95,920円(税込)		
カタログ価格	87,200円(税抜) / 95,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/30 19:31現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



材料	高炭素鋼	合金鋼	ステンレス	調質鋼
対応	○	○	○	○
対応	○	○	○	○
対応	○	○	○	○

材料	高炭素鋼	合金鋼	ステンレス	調質鋼
対応	○	○	○	○
対応	○	○	○	○
対応	○	○	○	○

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	ドリル:TiNコバルト正宗
下穴ドリル	φ2.5 φ3.3 φ4.2 φ5.0 φ6.8 φ8.5 φ10.3 (各1本)	TiNコバルトスパイラル タップ	M3X0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 (各2本)
喰付	2.5P	材質	HSCO-M42(高コバルトハイス鋼)
ドリル:対応被削材	高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、調質鋼 (HRC25~35)	タップ:対応被削材	高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、調質鋼 (HRC25~35)、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、構造用鋼、低炭素鋼
入数	21本	重量	770g
TiNコーティング(表面処理)			
止まり穴用			
スチールケース入り			
日本製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.