

品番：EA829EB-10D

品名：M10 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,940円(税抜) / 9,834円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,940円(税抜) / 9,834円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/01 00:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 0902ページ | | |



| 標準規格 | 呼び径 | 全長 | 下穴径 | 刃長 |
|----------|-----|------|-------|-------|
| ISO 8033 | M10 | 62mm | 8.6mm | 5.5mm |



| 呼び径の長さについて |
|--------------|
| ● 全長 |
| ● 刃長 |
| ● 下穴径 |
| ● 全長(刃長+下穴径) |
| ● 刃長(全長-下穴径) |

| 呼び径 | 全長 | 下穴径 | 刃長 |
|-----|------|-------|-------|
| M10 | 62mm | 8.6mm | 5.5mm |

仕様

| | | | |
|------|-----------|---------|--|
| メーカー | イシハシ精工 | <セット内容> | 3本組 呼び:M10×0.75(先) 呼び:M10×0.75(中) 呼び:M10×0.75(仕上) |
| 全長 | 62mm | ■巾 | 5.5mm |
| 材質 | SKS_2 | 組合せ | 先:喰付9P 中:喰付5P 仕上:喰付1.5P |
| 下穴径 | 8.6mm(参考) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |

細目ねじ

JISIII級

SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。

代替品

| | |
|------|-------------|
| 品番 | EA829EG-10D |
| コメント | タップ材質:ハイス |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.