

品番：EA829EB-12

品名：M12 x1.75 ハンドタップ3本組(SKS2)



販売価格	5,640円(税抜) / 6,204円(税込)		
カタログ価格	5,640円(税抜) / 6,204円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/15 08:14現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0902ページ		



種類	呼び径	ピッチ	全長	刃長
標準	M12	1.75	82	15
標準	M12	1.75	82	15
標準	M12	1.75	82	15



項目	内容
注意	● 全長は、下穴径に ● 刃長は、増付に注意 ● 刃先は、必ずしも ● 刃先は、必ずしも

項目	内容
注意	● 全長は、下穴径に ● 刃長は、増付に注意 ● 刃先は、必ずしも ● 刃先は、必ずしも

## 仕様

メーカー	イシハシ精工	<セット内容>	3本組 呼び:M12×1.75(先) 呼び:M12×1.75(中) 呼び:M12×1.75(仕上)
全長	82mm	■巾	6.5mm
材質	SKS_2	組合せ	先:喰付9P 中:喰付5P 仕上:喰付1.5P
下穴径	10.3mm(参考)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
並目ねじ			
JISIII級			
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.