

品番：EA829EB-14

品名：M14 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 7,430円(税抜) / 8,173円(税込)      |      |    |
| カタログ価格  | 7,430円(税抜) / 8,173円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/07/01 00:46現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0902ページ                      |      |    |



| 種別  | 呼び  | 全長   | 全径     | 全径     |
|-----|-----|------|--------|--------|
| 標準  | M14 | 88mm | 12.1mm | 12.1mm |
| 細径  | M10 | 70mm | 9.5mm  | 9.5mm  |
| 超細径 | M8  | 60mm | 7.5mm  | 7.5mm  |



| 種別  | 呼び  | 全長   | 全径     | 全径     |
|-----|-----|------|--------|--------|
| 標準  | M14 | 88mm | 12.1mm | 12.1mm |
| 細径  | M10 | 70mm | 9.5mm  | 9.5mm  |
| 超細径 | M8  | 60mm | 7.5mm  | 7.5mm  |

| 種別  | 呼び  | 全長   | 全径     | 全径     |
|-----|-----|------|--------|--------|
| 標準  | M14 | 88mm | 12.1mm | 12.1mm |
| 細径  | M10 | 70mm | 9.5mm  | 9.5mm  |
| 超細径 | M8  | 60mm | 7.5mm  | 7.5mm  |

### 仕様

|   |            |         |   |
|---|------------|---------|---|
| メーカー  | イシハシ精工     | <セット内容> | 3本組<br>呼び:M14×2(先)<br>呼び:M14×2(中)<br>呼び:M14×2(仕上) |
| 全長  | 88mm       | ■巾      | 8mm   |
| 材質  | SKS_2      | 組合せ     | 先:喰付9P<br>中:喰付5P<br>仕上:喰付1.5P                     |
| 下穴径   | 12.1mm(参考) | 対応被削材   | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金                         |
| 並目ねじ  |            |         |   |
| JISIII級   |            |         |   |
| SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 |            |         |   |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.