

品番：EA829EB-20

品名：M20 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/15 08:08現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0902ページ		



標準規格	呼び径	全長	全径
ISO 8033	M20	105	20
JIS B 1137	M20	105	20
ISO 8033	M25	130	25
JIS B 1137	M25	130	25



タップ部の長さについて	
標準	● 全長より、下穴深さに ● 差がある。増分に注意 ● 全長は必ずしも標準が ● 適用されない ● 全長は必ずしも標準が ● 適用されない

カタログ仕様	
呼び径	M20
全長	105
全径	20
下穴径	17.5
材料	SKS2
仕上げ	9P
組数	3本組
単位	組

仕様

メーカー	イシハシ精工	<セット商品>	3本組 呼び:M20×2.5(先) 呼び:M20×2.5(中) 呼び:M20×2.5(仕上)
全長	105mm	■巾	12mm
材質	SKS_2	組合せ	先:喰付9P 中:喰付5P 仕上:喰付1.5P
下穴径	17.5mm(参考)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
並目ねじ			
JISIII級			
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.