

品番 : EA829EG-10D

品名 : M10 x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)



販売価格	9,430円(税抜) / 10,373円(税込)		
カタログ価格	9,430円(税抜) / 10,373円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/10 17:31現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0937ページ		



鑽行部の長さについて	
種類	特徴
取入れ	● 全長より、下穴径に ● 取入れが浅い、増分に注意
取入れ	● 全長より、下穴径に ● 取入れが浅い、増分に注意

仕様

<セット内容>	3本組		
呼び:M10×0.75(先)			
呼び:M10×0.75(中)			
呼び:M10×0.75(仕上)			
材質	HSS	全長	62mm
(■)幅	5.5mm	組合せ	先:喰付9P 中:喰付5P 仕上げ:喰付1.5P
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金	下穴径	8.6mm(参考)
JIS II 級			
細目ねじ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.