


品番：EA829EG-10D

品名：M10 x0.75 ハンドタップ3本組(HSS)



販売価格	9,310円(税抜) / 10,241円(税込)		
カタログ価格	9,310円(税抜) / 10,241円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 21:45現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0905ページ		



規格	品名	材質	全長	下穴径	呼び
標準	イシハシ精工	HSS	62mm	8.6mm	M10x0.75
標準	イシハシ精工	HSS	62mm	8.6mm	M10x0.75
標準	イシハシ精工	HSS	62mm	8.6mm	M10x0.75



項目	内容
材質	HSS
全長	62mm
下穴径	8.6mm
呼び	M10x0.75

項目	内容
規格	JIS B 1191
材質	HSS
全長	62mm
下穴径	8.6mm
呼び	M10x0.75

仕様

メーカー	イシハシ精工	<セット内容>	3本組 呼び:M10×0.75(先) 呼び:M10×0.75(中) 呼び:M10×0.75(仕上)
全長	62mm	■巾	5.5mm
材質	HSS	組合せ	先:喰付9P 中:喰付5P 仕上げ:喰付1.5P
下穴径	8.6mm(参考)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
細目ねじ			
JIS II 級			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.