

品番：EA829EG-6


品名：M 6 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)



販売価格	3,280円(税抜) / 3,608円(税込)		
カタログ価格	3,280円(税抜) / 3,608円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/15 06:38現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0905ページ		



規格	規格	規格	規格
全長	61mm	61mm	61mm
全径	6mm	6mm	6mm
下穴径	5.1mm	5.1mm	5.1mm
刃長	4.5mm	4.5mm	4.5mm
先径	6mm	6mm	6mm
全径	6mm	6mm	6mm



注意事項

梱包部の概観について

規格	規格	規格	規格
全長	61mm	61mm	61mm
全径	6mm	6mm	6mm
下穴径	5.1mm	5.1mm	5.1mm
刃長	4.5mm	4.5mm	4.5mm
先径	6mm	6mm	6mm
全径	6mm	6mm	6mm

カタログ訂正

26/01/23 全長の訂正。誤:62mm、正:61mm(No.57 9025)

仕様

メーカー	イシハシ精工	<セット内容>	3本組 呼び:M6×1(先) 呼び:M6×1(中) 呼び:M6×1(仕上)
全長	61mm	■巾	4.5mm
材質	HSS	組合せ	先:喰付9P 中:喰付5P 仕上げ:喰付1.5P
下穴径	5.1mm(参考)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
並目ねじ			
JIS II 級			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.