品番: EA829EK-0.4

品名: No 4 x40 ハンドタップ(UNC/HSS)



| 販売価格 | 1,400円 (税抜)/1,540円(税込) | | | | |
|-------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 1,400円(税抜)/1,540円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2025/12/14 14:25現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログ ページ | 0939ページ | | | | |







仕様

| 材質 | HSS | 喰い付山数 | 1.5P(上) |
|------|---------|-------|-----------------------------------------------|
| 呼び | No.4×40 | 全長 | 44mm |
| (■)幅 | 2.5mm | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダ クタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合 金 |

SKH(JIS)とは、高速度工具鋼(HSS)を意味します。クロムを多く添加しておりより高い回転数でも切削熱の高温下における硬さや耐軟化性を向上させた鋼の一種です。もちろん切削性にも優れています。

JISII級

UNC(アメリカねじ並目)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.