


品番：EA829ER-12

品名：M12x1.75 スパイラルタップ(HSSE)



販売価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
カタログ価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 11:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0909ページ		



仕様

メーカー	イシハシ精工	呼び	M12×1.75
精度	H2(標準)	全長	82mm
ねじ長	29mm	■巾	6.5mm
■長	9mm	溝数	3
喰付	2.5P	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
表面処理	酸化処理(ホモ処理)	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
オーバーサイズ			
切屑の排出方向が後方			
通り穴・止まり穴両用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.