

品番：EA829ER-12

品名：M12x1.75 スパイラルタップ(HSSE)



販売価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
カタログ価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/01 20:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0944ページ		



仕様

呼び	M12×1.75	全長(mm)	82
喰付	2.5P	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
■巾(mm)	6.5	■長(mm)	9
溝数	3	ねじ長(mm)	29
精度	H2	被削材	構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:○ ダクタイル鋳鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△
推奨被削材の内容	◎:最適 ○:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。		
止まり穴用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

