

品番 : EA829EV-140


品名 : M 4x 0.7 ポイントタップ(HSCO-M42)



販売価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
カタログ価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0909ページ		



標準品	標準品	標準品	標準品
品番	品番	品番	品番
EA829EV-140	EA829EV-140	EA829EV-140	EA829EV-140



HSCO-M42 高コバルト合金(HSCO)は、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金に優れています。

品番	EA829EV-140
品名	M 4x 0.7 ポイントタップ(HSCO-M42)
規格	JIS B 0203
材質	HSCO-M42
全長	52mm
ねじ長	13mm
巾	4mm
溝数	3
精度	H2
対応被削材	高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

喰付部の長さについて	喰付部の長さ
喰付部の長さ	喰付部の長さ

品番	EA829EV-140
品名	M 4x 0.7 ポイントタップ(HSCO-M42)
規格	JIS B 0203
材質	HSCO-M42
全長	52mm
ねじ長	13mm
巾	4mm
溝数	3
精度	H2
対応被削材	高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

仕様

メーカー	イシハシ精工	呼び	M4×0.7
全長	52mm	ねじ長	13mm
■巾	4mm	■長	7mm
溝数	3	精度	H2
材質	HSCO-M42(高コバルトハイス)	対応被削材	高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
通り穴用			
喰付4P			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.