

品番 : EA829EV-140

品名 : M 4x 0.7 ポイントタップ(HSCO-M42)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,600円(税抜) / 1,760円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,600円(税抜) / 1,760円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/18 08:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0909ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------------|-------|-------------------------------------|
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | M4×0.7 |
| 全長 | 52mm | ねじ長 | 13mm |
| ■巾 | 4mm | ■長 | 7mm |
| 溝数 | 3 | 精度 | H2 |
| 材質 | HSCO-M42(高コバルトハイス) | 対応被削材 | 高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 通り穴用 | | | |
| 喰付4P | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.