

品番 : EA829EV-180

品名 : M 8x1.25 ポイントタップ(HSCO-M42)



販売価格	2,570円(税抜) / 2,827円(税込)		
カタログ価格	2,570円(税抜) / 2,827円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0909ページ		



標準品	標準品	標準品	標準品
HSCO	H3	HSC	HSC
標準品	標準品	標準品	標準品
HSCO	H3	HSC	HSC



HSCO-M42 高コバルト合金の切削力により、切削が容易で、切削速度、耐用性に優れています。

品名	EA829EV-180
規格	JIS B 1191
材質	HSCO-M42
精度	H3
全長	70mm
ねじ長	22mm
巾	5mm
溝数	3
対応被削材	高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

切削部の長さについて	<ul style="list-style-type: none"> ● 全長の下、下向きに ● ねじが長い場合は、 ● ねじの長さの約1/2 ● ねじが長い場合は、 ● ねじの長さの約1/2
------------	---

規格	JIS B 1191
品名	EA829EV-180
規格	JIS B 1191
品名	EA829EV-180

仕様

メーカー	イシハシ精工	呼び	M8×1.25
全長	70mm	ねじ長	22mm
■巾	5mm	■長	8mm
溝数	3	精度	H3
材質	HSCO-M42(高コバルトハイス)	対応被削材	高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
通り穴用			
喰付4P			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.