

品番：EA829EV-212


品名：M12x1.75 ポイントタップ(HSCO-M42)



販売価格	4,480円(税抜) / 4,928円(税込)		
カタログ価格	4,480円(税抜) / 4,928円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0909ページ		



製造国	日本	素材	HSCO-M42
規格	JIS B 1191	仕入れ	標準
用途	汎用	加工	切削
特徴	高精度	寿命	長



HSCO-M42 高コバルト合金(HSCO)は、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金に優れています。

項目	内容
材質	HSCO-M42
規格	JIS B 1191
用途	汎用
特徴	高精度
寿命	長

項目	内容
加工	切削
特徴	高精度
寿命	長

項目	内容
加工	切削
特徴	高精度
寿命	長

仕様

メーカー	イシハシ精工	呼び	M12×1.75
全長	82mm	ねじ長	29mm
■巾	6.5mm	■長	9mm
溝数	3	精度	H3
材質	HSCO-M42(高コバルトハイス)	対応被削材	高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
通り穴用			
喰付4P			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.