品番: EA829EV-360

品名: M 6x 1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)



販売価格	<b>1,330円</b> (税抜)/1,463円(税込)				
カタログ価 格	1,330円(税抜)/1,463円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/02 15:46現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0944ページ				









## 仕様

呼び	M6×1.0	全長(mm)	61
喰付	4P	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
■巾(mm)	4.5	■長(mm)	7
溝数	3	ねじ長(mm)	19
精度	НЗ	被削材	構造用鋼SS400: △ 低炭素鋼S15C: △ 高炭素鋼S55C: △ 合金鋼SCM: △ ステンレスSUS: ◎ ダクタイル錆鉄FCD: △ アルミニウム合金AL: △ 銅合金Cu: ○
推奨被削材の内容	<ul><li>◎:最適</li><li>○:適</li><li>△:可</li><li>タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。</li></ul>		
通り穴用			