

品番：EA829FB-1.4A

品名：M1.4x 0.3/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)



販売価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
カタログ価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 23:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	V-SS-NRT STD
呼び	M1.4×0.3	精度	RH4
食付	8P	全長	34mm
ねじ長	9mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
対応被削材	低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金 金鋳物など	材質	HSSE(高バナジウムハイス)

Vコーティング(表面処理)

突出しセンタ:あり

油溝なし

引っ張り強度700N/mm²以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。

ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

