


品番：EA829FB-1.7A

品名：M1.7x0.35/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)



販売価格	4,730円(税抜) / 5,203円(税込)		
カタログ価格	4,730円(税抜) / 5,203円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 17:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	V-SS-NRT STD
呼び	M1.7×0.35	精度	RH4
食付	8P	全長	36mm
ねじ長	11mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
対応被削材	低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金 金鋳物など	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
Vコーティング(表面処理)			
突出しセンタ:あり			
油溝なし			
引っ張り強度700N/mm ² 以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。			
ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

