


品番：EA829FB-5A

品名：M 5x 0.8/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)



販売価格	4,230円(税抜) / 4,653円(税込)		
カタログ価格	4,230円(税抜) / 4,653円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 16:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	V-SS-NRT STD
呼び	M5×0.8	精度	RH6
食付	8P	全長	60mm
ねじ長	22mm	シャンク径	5.5mm
■長	7mm	■巾	4.5mm
対応被削材	低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金 金鋳物など	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
Vコーティング(表面処理)			
突出しセンタ:あり			
油溝あり			
引っ張り強度700N/mm ² 以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。			
ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。			
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

