

品番：EA829FE-1.2

品名：M1.2x0.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	2,410円(税抜) / 2,651円(税込)		
カタログ価格	2,410円(税抜) / 2,651円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 09:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の切削刃を有する。ハイスは高温下での硬さを維持し、切削速度の向上に寄与する。また、タングステン・コバルト・ニッケルなどの合金元素を添加し、切削速度の向上に寄与する。また、切削速度の向上に寄与する。また、切削速度の向上に寄与する。

**切削速度の目安について**  
切削速度の目安は、切削条件によって異なります。切削速度の目安は、切削条件によって異なります。切削速度の目安は、切削条件によって異なります。

**タップ**  
タップは、ねじを切削するための工具です。切削速度の目安は、切削条件によって異なります。切削速度の目安は、切削条件によって異なります。

切削速度の目安	切削速度の目安
切削速度の目安	切削速度の目安

切削速度の目安	切削速度の目安
切削速度の目安	切削速度の目安

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.2x0.25	精度	RH4
喰付	4P	全長	32mm
ねじ長	8mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
突出しセンタ	あり	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	3g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

