

品番：EA829FE-1.7B

品名：M1.7x0.35/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 10:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の切削刃を有する。ハイスは高温での硬さを維持し、切削速度の向上に寄与する。また、タングステン・コバルト・ニッケルなどの合金元素を添加し、切削速度の向上に寄与する。切削速度の向上に寄与する。切削速度の向上に寄与する。

**切削径の長さについて**  
切削径の長さについて

**タップ**  
タップ

タップ	...
-----	-----

...	...
-----	-----

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.7×0.35	精度	RH4
喰付	2P	全長	36mm
ねじ長	11mm	シャンク径	3mm
■長	5mm	■巾	2.5mm
突出しセンチ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	3g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

油溝なし

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

