品番: EA829FE-1.8

品名: M1.8x0.35/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	<b>2,460円</b> (税抜)/ 2,706円(税込)				
カタログ価 格	2,460円(税抜)/2,706円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/15 04:54現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0934ページ				















## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.8×0.35	全長(mm)	36
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	11	シャンク径(mm)	3
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス 鋼、銅	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.