

品番：EA829FE-1.8B

品名：M1.8x0.35/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)




販売価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
カタログ価格	2,540円(税抜) / 2,794円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼を意味する。HSS鋼は、切削加工時に発生する熱に耐え、切削速度を高くし、加工効率を向上させる。また、切削加工時に発生する切屑の排出も容易である。HSS鋼は、切削加工時に発生する熱に耐え、切削速度を高くし、加工効率を向上させる。また、切削加工時に発生する切屑の排出も容易である。



ねじ部の長さについて
ねじ部の長さについて、以下の通りです。
●ねじ部の長さ(全長)
●ねじ部の長さ(有効長)
●ねじ部の長さ(有効長)



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M1.8×0.35	全長(mm)	36
喰付	2P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	11	シャンク径(mm)	3
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	3
■長(mm)	5	■巾(mm)	2.5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付2P止り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.