

品番 : EA829FE-12B

品名 : M 12x1.75/2P 溝無タップ(スチール用/軋処理)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,950円(税抜) / 5,445円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,950円(税抜) / 5,445円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/12/15 05:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0934ページ                      |      |   |



## 仕様

| メーカー  | オーエスジー(OSG)          | 型番        | NRT STD  |
|---|----------------------|-----------|----------|
| 呼び  | M12×1.75             | 全長(mm)    | 82       |
| 噸付  | 2P                   | 材質        | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm)   | 23                   | シャンク径(mm) | 8.5      |
| 被削材   | 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅 | 重量(g)     | 48       |
| ■長(mm)  | 9                    | ■巾(mm)    | 6.5      |
| 塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。 |                      |           |          |
| ホモ処理(表面処理)  |                      |           |          |
| 噸付2P止り穴用  |                      |           |          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.