

品番：EA829FE-12E

品名：M 12x1.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
カタログ価格	5,100円(税抜) / 5,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 09:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスビード・スター状の溝を有する。HSS鋼は高温での硬さを維持する能力に優れ、切削速度の向上や加工精度の向上に貢献する。また、タングステン・コバルト・ニッケルなどの合金元素を添加することで、切削速度の向上や加工精度の向上に貢献する。また、切削速度の向上や加工精度の向上に貢献する。

切削速度の目安について
切削速度の目安は、加工条件によって異なります。切削速度の目安は、加工条件によって異なります。

タップ
タップは、ねじを形成するための工具です。切削速度の目安は、加工条件によって異なります。

切削速度の目安	1000
切削速度の目安	1000

切削速度の目安	1000
切削速度の目安	1000

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M12×1.25	精度	RH7
喰付	4P	全長	82mm
ねじ長	23mm	シャンク径	8.5mm
■長	9mm	■巾	6.5mm
突出しセンタ	なし	被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
材質	HSS(ハイス)	重量	49g

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

油溝あり

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

