

品番：EA829FE-18C

品名：M 18x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)




販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下での硬さを指数化して表す。鋼の加工性、切削速度、切削加工性を高めるために、鋼の成分中に、炭素(C)、クロム(Cr)、バナジウム(V)、ニッケル(Ni)などの合金元素を添加し、焼入れ等の熱処理を施した後に、研磨などの加工が行われる。また、研磨加工と比較すると、研磨特性において優れている。現在、製造されている。



ねじ径の長さについて
ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	NRT STD
呼び	M18×1.5	全長(mm)	100
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	29	シャンク径(mm)	14
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	139
■長(mm)	14	■巾(mm)	11

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.