

品番：EA829FE-8C

品名：M 8x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)



販売価格	3,440円(税抜) / 3,784円(税込)		
カタログ価格	3,440円(税抜) / 3,784円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 15:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスは高速鋼の略称である。HSS鋼は、切削速度での切削や熱加工性を備える鋼で、鋼の成分、タングステン、コバルト、バナジウムなどからなる合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により高精度で仕上げられる。また、硬さや強度と比較すると、切削特性においては劣るが、磨耗に優れている。



ねじ径の長さについて
ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて
●ねじ径の長さについて



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	NRT STD
呼び	M8×1	全長(mm)	70
喰付	4P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	18	シャンク径(mm)	6.2
被削材	低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅	重量(g)	20
■長(mm)	8	■巾(mm)	5

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。

ホモ処理(表面処理)

喰付4P通り穴用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.