

品番：EA829FF-1.8A

品名：M1.8x0.35/4P 溝無タップ(非鉄合金用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,400円(税抜)／2,640円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,400円(税抜)／2,640円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/22 21:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                   |                                    |           |           |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| メーカー                              | オーエスジー (OSG)                       | 型番        | B-NRT STD |
| 呼び                                | M1.8×0.35                          | 全長(mm)    | 36        |
| 喰付                                | 4P                                 | 材質        | HSS(ハイス)  |
| ねじ長(mm)                           | 11                                 | シャンク径(mm) | 3         |
| 被削材                               | 銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 重量(g)     | 3         |
| ■長(mm)                            | 5                                  | ■巾(mm)    | 2.5       |
| アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。 |                                    |           |           |
| 窒化処理(表面処理)                        |                                    |           |           |
| 喰付4P通り穴用                          |                                    |           |           |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.